


**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttäjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----




Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	304,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	152 x 60 x 33
Materiaalit		kotelo: PA
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M23; Koskettimet: 12, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

