




Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



ADI-FREE EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus		
Painealue	40 bar	4 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	283,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1 tiivistekartio - 27 mm	
Prosessiliitäntä	putkikierre DN40 (1,5") DIN 11851	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	