




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005A06



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
-------------------------------	-----	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	245,8
-------	-----	-------

Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
-------	------	--------------------

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
---------------------	--	---------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 6; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu




E10976



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005A06

Liitäntä



Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
WH =	valkoinen
YE =	keltainen