


Jakomoduli maapotentiaalia varten

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Sovellutus

Malli	potentiaalimoduli GND (10 x 2,5 mm ²)
-------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Nimellisjännite DC [V]	24
Suojausluokka	III
Maks. kuormitusvirta [A]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösaateily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	62,5
Asennustapa	DIN-kiskoasennus
Asennusohje	Ketjutus mahdollinen
Mitat [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Jakomoduli maapotentiaalia varten

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

Liitäntä

