




Controlador programável para máquinas móveis

R360/32bit Ext/40 In/40 Out

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: CR721S
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

favor não utilizar mais para novos projetos.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	8...32 DC
--------------------	-----	-----------

Entradas/saídas

Quantidade total de entradas e saídas	80
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 40; Quantidade de entradas analógicas: 36; Quantidade de entradas de frequência: 36; Quantidade de entradas de resistência: 4; Quantidade de saídas digitais: 40; Quantidade de saídas de ponte H: 4

Entradas

Quantidade de entradas de frequência	36
Quantidade de entradas de resistência	4
Quantidade de entradas digitais	40
Quantidade de entradas analógicas	36
Corrente da entrada analógica	[mA] 0...20
Tensão da entrada analógica	[V] 0...32

Saídas

Quantidade de saídas digitais	40
Quantidade de saídas PWM	32
Quantidade de saídas PWM-I	32
Quantidade de saídas de ponte H	4



Controlador programável para máquinas móveis

R360/32bit Ext/40 In/40 Out

Software / programação	
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	funções de entrada/saída
Função CLP conforme IEC 61131-3	sim
Interfaces	
Quantidade de interfaces CAN	4
Quantidade de interfaces RS232	1
Quantidade de interfaces USB	1
Certificações / testes	
MTTF [anos]	22
Dados mecânicos	
Peso [g]	136,5
Invólucro	Retangular
Tipo de montagem	Montagem roscada
Dimensões [mm]	153 x 277 x 43
Observações	
Notas	favor não utilizar mais para novos projetos.
Unidades por embalagem	1 peça