


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING CAP G1", PVDF



Sovellutus

Painealue	8 bar	0,8 MPa
-----------	-------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	50,2
Mitat	[mm]	G 1 / L = 50
Kierremerkintä		G 1
Materiaalit		Adapteri: PVDF
Kiristysmomentti	[Nm]	5
Anturiliitântä		kierreliitântä M18 x 1 sisäkierre
Prosessiliitântä		kierreliitântä G 1 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------