




T-kappale kartiosovituksella

T-PIECE G1/2-18-G1/2



Sovellutus	
Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteeet ja kaasut
Painealue [bar]	300
Hyväksynyt / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	378,8
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4571/316)
Anturiliitäntä	M26 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä	G 1/2
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
Huomautuksia	
Huomautuksia	Käytä sopivaa ja sovelutukseen hyväksyttyä voitelupastaa.
	Noudata kartioliittimien asennusta koskevia ohjeita
Pakkausyksikkö	1 kpl