


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-rengas 44 x 2 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila [°C]	-25...100
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C]	-25...110
Painealue	8 bar 0,8 MPa

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	79,2
Mitat [mm]	G 1 1/4 / L = 65
Kierremerkintä	G 1 1/4
Materiaalit	Adapteri: POM; Tiiviste: EPDM
Anturiliitântä	kierreliitântä M30 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierreliitântä G 1 1/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------