


E30436



Välikaapeli venttiilipistokkeella

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot


Paino	[g]	66,7
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistemateriaali		FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, suora; Koskettimet: 4; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm






Välikaapeli venttiilipistokkeella

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,4 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GN/YE = vihreä/keltainen

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM;
 Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

