




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE



ADI-FREE FCM CN FCM JP

Hygienic
Cleanable

Sovellutus

Malli	säiliöille	
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	75

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	164
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 30 mm	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------