


E10109



Kytkestävä liitin

SDOGH040PLSFKPG



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...85

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 14,9

Mitat [mm] 18 x 18 x 46

Valukotelomateriaali PA

Mutterin materiaali PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm; AWG 18

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: 4, valkopronssipäällystetty; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

