


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-00KG/US



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Käyttö kuljetin ja materiaalinkäsittelysovellutuksissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	645

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 8
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	600
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä)

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1823

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,3
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 44
Kierremerkintä	M18 x 1



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/US

Materiaalit	kotelo: ABS	
Materiaali linssi	suojalasi:PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4

**Liitäntä**