




Hitsattava suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 150 mm	
Painealue	300 bar	30 MPa

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	184,7
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 34 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,6 µm
Asennuspituus EL [mm]	149
Porauspituus BL [mm]	187

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------