


Clamp-yhde prosessiantureille

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL	
Asennus	Puristusliitin	
Painealue	0,5 bar	0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	259
Mitat	[mm]	Ø 39 / L = 48
Materiaalit	laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitäntä	Ø 16 mm	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------