

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	5,8
Mitat	[mm]	Ø 8
Materiaalit	Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	8...12
Kiristysväli	[mm]	11...19

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1 x tyypille MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl