




Suojatasku lämpötila-antureille

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus		
Malli	lämpötila-antureille EL = 100 mm	
Painealue	16 bar	1,6 MPa
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	184,3	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio Ø 6 mm	
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre tiivistekartio	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,6 µm	
Asennuspituus EL [mm]	68	
Porauspituus BL [mm]	137	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	