


T-kappale

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



Sovellutus

Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5	
Läpivirtausalue	[l/min]	0...20
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	30 bar	3 MPa

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	757,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Anturiliitäntä	M26 x 1,5	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä R 3/4	

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------