


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 2 m UL



Sovellutus

Malli

AS-i

Sähköiset tiedot

Suojausluokka

III

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...75

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

108,1

Materiaalit

kotelo: PBT / PC; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kivistysmomentti

[Nm]

< 1,65

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

lattakaapelin päätytiiviste:, E70413

Kutistemuovihuppu:, E70113

Huomautuksia

Huomautuksia

Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa.

Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.

Pakkausyksikkö

1 kpl

E70598




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 2 m UL

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



ruskea	AS-i +
sininen	AS-i -