




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: vuotoaukko



EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue	100 bar	10 MPa

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	156,5		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		
Anturiliitäntä	G 1 tiivistekartio - 27 mm		
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN32, DN40	
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN33,7	
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 1,5"	
	ISO 2852	kiinnike DN33,7, DN38	
Tiivistys	Tiiviste		
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4		

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-renkaat: 1 x (26 x 3 mm), EPDM, FDA:n mukainen, E30438
	O-renkaat: 1 x (26 x 3 mm), FKM, FDA:n mukainen, E30437

E33602



Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------