


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Sovellutus

Painealue	8 bar	0,8 MPa
-----------	-------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	83,7
Mitat	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Kierremerkintä		G 1 1/2
Materiaalit		Adapteri: POM
Anturiliitäntä		puristusadapteri Ø 34 mm
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 1 1/2 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------