




Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 tiivistyskartio

ADI-FREE EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus		
Painealue	40 bar	4 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	139,5	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	SMS-putkisovite DN40 (1,5") Ø 55 mm	
Tiivistys	metalli-metalli	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	