


Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 65-80 D16



Sovellutus

Malli

kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL

Painealue

0,5 bar

0,05 MPa

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

144,5

Materiaalit

laippa: alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM

Kiristysmomentti

[Nm]

6...9

Anturiliitäntä

puristusadapteri Ø 16 mm

Prosessiliitäntä

laippa

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl