




Kytettävä venttiilipistoke

SVDAA031PLSFKPG



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	16
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...125
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	29,4
Materiaalit		kotelo: PA läpinäkyvä; päätykappale: PA musta; tiiviste: NBR musta
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 4 x ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN, kulmamalli; Koskettimet: 4		

E12224



Kytettävä venttiilipistoke

SVDA031PLSFKPG

Liitântä

