




Päätevastus PROFIBUS DP -väylään

ProfiBus Terminat. Resistor



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)
-----------------------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	9,9
Mitat [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu;
Kiritusmomentti: 0,6 Nm



Liitäntä

