


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-E3



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella
vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

12,5

Tuntopään tyyppi

suora; adapterikiinnityksellä

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Kokonaispituus

[mm]

26

Kuitujärjestys

①

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

messinki

E20078



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-E3

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl