




AS-i ProcessLine-moduli

ProcessLine 8 SB IP69K



Sovellutus

Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Lisäjännitesyöttö	[V]	20...30 DC; (AUX)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-5...70
Varastointilämpötila	[°C]	-5...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Likaantumisaste		2

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	613,5
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennustapa		Asennusjalusta
Mitat	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiaalit		kotelo: ruostumaton teräs; O-rengas: EPDM; Suojahatut: PP
Tiivistemateriaali		EPDM

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	M12
----------------	-----



AS-i ProcessLine-moduli

ProcessLine 8 SB IP69K

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahattu: 8 x M12, E70297
Tarvikkeet (lisävaruste)	Momenttiavain:, E70390

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin


Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm; Maksimi kaapelipituus: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm; Maksimi kaapelipituus: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE