


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-rengas 44 x 2 mm

Sovellutus

Painealue	8 bar	0,8 MPa
-----------	-------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	113
Mitat	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Kierremerkintä		G 1 1/2
Materiaalit		Adapteri: PVDF; Tiiviste: EPDM
Anturiliitântä		kierreliitântä M30 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitântä		kierreliitântä G 1 1/2 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------