
E18166

Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Campo de aplicación		
Característica especial		contactos dorados
Aplicación		Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...105
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	5238,988
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; Contactos: 3, dorado; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)




E18166

Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030VAS0020E03

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
GN =	verde
WH =	blanco