




Plugável

SSTGN040ZDSFKSG



Área de aplicação	
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone	sim

Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos	
Peso [g]	44,6
Dimensões [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Material do invólucro	zinco moldado sob pressão, niquelado
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica	
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 18	

Conexão elétrica - conector	
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Cabo de conexão blindado: protegível	



Conexão	
1	
2	
3	
4	