





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005B08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	292,5
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm		
		

E12166



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005B08

Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

värit DIN 47100 mukaan
Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen