




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 ura tiivisterenkaalla DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-rengas 18,5 x 1 (FKM)
 3 tiivistyskartio

ADI-FREE EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA

Sovellutus

Painealue [bar] 25

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	126
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	kierrelähtä G 3/4
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------