


Pohjaosa AS-i-modulille

EEMS-Base FC V2A



- 1 liittinnastat
2 merkintäkenttä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	61
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit		PBT; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: