




Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6



Área de aplicação		
Modelo	para tipos IND, INE	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	465,5
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	70
Cabeçote do flange tipo ISO		F07
Parafuso de arrasto		M6
Materiais	suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)	

E12522



Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça