


Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL	
Asennus	DIN 24557 mukaan	
Painealue	0,5 bar	0,05 MPa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	183
Asennustapa	DIN 24557 mukaan	
Materiaalit	alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: NBR	
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitäntä	puristusadapteri Ø 16 mm	
Prosessiliitäntä	laippa	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------