




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 tiivistyskartio

ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Painealue	16 bar	1,6 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16	

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	101		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario		
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") Ø 50,5 mm DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN32, DN40	
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN33,7	
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 1,5"	
	ISO 2852	kiinnike DN33,7, DN38	
Tiivistys	metalli-metalli		
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4		

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------