




Kytkestävä liitin

SDOAH040VASFKPG



Sovellutus	
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	28,2
Mitat [mm]	39 x 19 x 31
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
ruuviliittimet: ...0,75 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm	

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin	
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	



E11252

Kytkestävä liitin

SDOAH040VASFKPG



Liitäntä

