


## Kytkestävä urosliitin

SSTGH050MSSFKPG



## Sovellutus

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet       |
| Sovellutus     | Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                      |

## Sähköiset tiedot

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 60 AC/DC    |
| Suojausluokka                     | II            |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |

## Käyttöolosuhteet

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                             | -25...90                    |
| Varastointilämpötila [°C]                           | -25...55                    |
| Varastointikosteus [%]                              | 10...100                    |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Paino [g]            | 30,5               |
| Valukotelomateriaali | PA 6.6             |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |
| Tiivistemateriaali   | FKM                |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

## Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA 6.6, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



# EVC816



## Kytkestävä urosliitin

SSTGH050MSSFKPG

### Liitäntä

