




Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-100KLK.../US



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	18 / 44
----------------------------	-----	---------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

MTTF	[vuotta]	11416
------	----------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	67,8
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Malli	ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi	
Mitat	[mm]	10 x 10 x 42
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-100KLK.../US

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu



Liitäntä

