
E37511

Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Aplikasi			
Desain		untuk sensor suhu EL = 100 mm	
Peringkat tekanan		16 bar	1.6 MPa
Data teknis			
Berat	[g]	184.3	
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Koneksi sensor		G 1/2 kerucut penyegel Ø 6 mm	
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal kerucut penyegel	
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi		Ra < 0.6 µm	
Panjang pemasangan EL	[mm]	68	
Panjang lubang BL	[mm]	137	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	