


E12424



Cabo de ligação Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial

Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	48 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 65; IP 67

Dados mecânicos	
Peso [g]	1342
Material do invólucro	TPU
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



E12424



Cabo de ligação Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

