




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-M5/16/R



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF; ODF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

150

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

175

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

127,5

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään kierre

5/16 x 24

Tuntopään pituus

[mm]

58

Kokonaispituus

[mm]

900

Minimi taivutussäde

[mm]

19



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-M5/16/R

Kuitujärjestys	①
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8
	kiinnitysrenkaat: 2
	O-renkaat: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl