


EVC16A



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Hyväksynnät / testit		
Hyväksyntä	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
ATEX-merkintä	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	198,2
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm		
		

EVC16A



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen