




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-00KG/FO/0,15M/US



1 painike ilman toimintoa



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 19
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1000



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Valonsäteen mitat / suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...60

Suojausluokka IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC EN 60947-5-2

MTTF [vuotta] 1773

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 52,05

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Mitat [mm] 35 x 24 x 11

Materiaalit kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS

Materiaali linssi suojalasi:lasi

Linssin suuntaus tunnistus edestä

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö käyttö 1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat peruskiinnike: 1, E20964

ruuvit: 2 x (M3 x 16 mm)

jousivälilevyt: 2

Mutterit: 2

Huomautuksia

Huomautuksia käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,15 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: Hytrel 8068; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitäntä

