




Tuntopää kuituoptiselle lähetin/vastaanotinparille

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

175

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

370

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

700

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

8,2

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M5

Tuntopään pituus

[mm]

30

Kokonaispituus

[mm]

kytkettävä

Kuitujärjestys



Materiaalit

kotelo: messinki valkoproonssipäällystetty

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiomutterit: 4 x M5

Aluslevyt: 4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl