




AS-i-lattakaapeli

Flat cable 100 meter TPE ye



Sovellutus

Erityispiirre

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC; (Huippujännite 300 V)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...105

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä

AWM-tyyli

2103

Tiedostonumero UL

E130266

CSA-hyväksyntä

tiedosto numero

LL55255-42

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

8179

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

75 mm

Liikenopeus

maks. 4 m/s 10 m vaakamatkalla ja 4 m/s² maksimikihtiävyydellä

Taivutuskertojen lukumäärä

≥ 10 Mio

Vääntörasitus

360°/m

Huomautuksia

Huomautuksia

100 m toimitus kaapelikelalla

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, TPE, keltainen; 2 x 1,5 mm²