


Kytkestävä urosliitin

SSTGH040MSSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	32,4
Valukotelomateriaali	PA 6.6
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,25...1 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA 6.6, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



EVC812



Kytkestävä urosliitin

SSTGH040MSSFKPG

Liitäntä

