


E12689



USB-liitäntäkaapeli

USB/M12 CABLE



Sovellutus		
Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	5 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Liitännät		
USB		
Versio		2.0 A
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	50,8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke USB		
Pistokeliitäntä: 1 x USB, suora; Koskettimet: 4		
4 3 2 1		




USB-liitäntäkaapeli

USB/M12 CABLE

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, suojattu

Liitäntä



RD	punainen
WH	valkoinen
GN	vihreä
BK	musta
screen	vaippa

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: 5, kullattu

