


DF1210



Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/10A



- 1 merkkintäkenttä
2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
3 jousiliitin Lähtö 1



Sovellutus

Malli DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	18...30
Suojausluokka	III
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Lepovirta [mA]	5
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC) [W]	1,992
Kanavien lukumäärä	1
Nimellisvirta [A]	10
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	10

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
-------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

DF1210




Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/10A

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	67,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	1 x	painike
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä	
jousiliittimet:	
kosketussuoja:	
Liitäntä	



kaaviot ja käyrät	
Lähtökäyrä	24 V DC, 23 °C Switch-off time [s] Multiples of nominal current aika/virtaominaisuudet