




Kytkevä liitin

SDOGH050MSSFKPG



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	42,6
Valukotelomateriaali		PA 6.6
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistemateriaali		FKM
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: 0,25...1 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA 6.6, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!		

EVC814

Kytkestävä liitin

SDOGH050MSSFKPG



Liitäntä

