


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-X/2,5M



1 tuntopinta

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistysalue

Tuntoetäisyys kuituoptikkavahvistimella tyyppi	OBF; OMF
--	----------

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	93
-----------------------------	------	----

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	93
-----------------------------	------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-58...315
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1161,5
Tuntopään korkeus	[mm]	12
Tuntopään leveys	[mm]	143
Tuntopään pituus	[mm]	85
Tuntoelimen mitat	[mm]	12 x 143 x 85
Kokonaispituus	[mm]	2500
Minimi taivutussäde	[mm]	19



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiaalit	kiinnike: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl